# Manettes indexables • avec composants internes en inox, avec vis

EH 24390.



# **Description produit**

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

#### **Matières**

#### Levier

- zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

#### Pièces intérieures

• inox 1.4305

#### Vis

• inox 1.4305

#### **Fonctionnement**


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

#### Plus d'informations

#### Notes

La tige filetée est interchangeable.

#### Plan



#### Informations détaillées

Dimensions										Référence
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>		article
	[mm]									
orange	-									
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24390.0010
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	24390.0014
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0018
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0022
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	29	24390.0026
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0041
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0051
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0061
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0071
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0081
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0086
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0131
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0141
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0151
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0161
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24390.0171
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24390.0181
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24390.0191
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24390.0331

Halder France SAS www.halder.fr

Page 1 de 3 Publié sur: 7.4.2024


				Dimension	ıs				I	Référence
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	_	article
				[mm]					[g]	
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24390.0341
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77 79	24390.0351
18 18	M 8	32 40	13,5 13,5	31,0 31,0	6,5 6,5	3,0	45,0 45,0	62 62	81	24390.0361 24390.0371
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	24390.0371
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24390.0391
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24390.0441
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24390.0451
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24390.0461
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24390.0471
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	24390.0481
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	148	24390.0486
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	24390.0491
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24390.0541
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24390.0551
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24390.0561
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24390.0571
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24390.0581
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	24390.0591
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24390.0641
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24390.0651
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24390.0661
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24390.0671
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24390.0681
noir										
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24390.0012
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	24390.0016
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0020
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0024
13 14	M 4	32 12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30 45	29 36	24390.0028
14	M 5	16	10,0	24,5 24,5	4,0 4,0	3,0	35,0 35,0	45	36	24390.0044 24390.0054
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0064
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0074
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0084
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0089
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0134
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0144
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0154
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0164
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24390.0174
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24390.0184
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24390.0194
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24390.0334
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24390.0344
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77	24390.0354
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	79	24390.0364
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	81	24390.0374
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	24390.0384
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24390.0394
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24390.0444
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24390.0454
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24390.0464
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24390.0474
22 22	M10 M10	50 63	16,0 16,0	36,0 36,0	8,0 8,0	3,5 3,5	52,0 52,0	74 74	143 148	24390.0484 24390.0489
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	24390.0489
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24390.0494
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24390.0544
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24390.0564
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24390.0574
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24390.0584
	171.12		10,0	70,0	11,0	7,0	00,0	0.0	202	



www.halder.fr Page 2 de 3 Publié sur: 7.4.2024

	Dimensions								I	Référence
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h₄	l <sub>2</sub>	_	article
	[mm]									
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	24390.0594
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24390.0644
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24390.0654
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24390.0664
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24390.0674
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24390.0684

# **Exemple d'application**



#### Conformité

## Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb - Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

## Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

# Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



www.halder.fr Page 3 de 3 Publié sur: 7.4.2024