

Posicionadores • con bola y ranura - PULGADAS
2B050.0210



Descripción del producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Cuerpo**
- Acero de decoletaje, pavonado
- Bola**
- Acero inoxidable, templado
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle suave: marcado con una línea



Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
• Este artículo se fabrica en PULGADAS


Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con bola y ranura

Dibujo




Información para el pedido

d ₁	Dimensiones				Carrera s	Presión ¹⁾		mín.	máx.	[oz]	Referencia
	Rosca	d ₂	l			F ₁	F ₂				
[in]		[in]			[in]	[lb]	[lb]	[°F]			
acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno											
#10-32	0,19	2A-UNF	3/32	33/64	0,025	0,9	1,5	-22	194	0,049	2B050.0210

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.