

Martillos SUPERCRAFT • con mango de tubo de acero a prueba de roturas y empuñadura
ergonómica antideslizante
3377.025



Descripción del producto

La cabeza tubular de los mazos de boca blanda SUPERCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos de boca blanda SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menor tensión en las articulaciones y mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

Los insertos reemplazables ofrecen excelentes cualidades de impacto y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.

Esta versión viene con un mango de tubo de acero irrompible y una empuñadura de goma antideslizante de forma ergonómica.

Todas las juntas de soldadura están completamente soldadas por robot. Extremadamente hermético y de primera calidad, una conexión soldada entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que el relleno de granalla de acero se escape incluso bajo carga máxima. El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D70mm.

Características del producto:

- Sin rebote, para golpes extra potentes.
- Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
- Bocas fabricadas en nailon especial de máxima resistencia.
- Mango de tubo de acero irrompible con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.
- Completamente soldado por robot.
- Bocas reemplazables.
- El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.
- Disponible en tamaños de D25mm a D70mm.

Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas a mecanizar, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de enderezamiento, montaje de carcasas, construcción de plantas, trabajos de mantenimiento, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, conformado de chapa metálica, trabajos que requieran aplicar fuerza, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango

- Tubo de acero con goma ergonómica

Bocas

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto [mm]					
25	110	270	270 x 110 x 26,5	385 [g]	4030618301677	AAA905c002	21-04-09-16	3377.025

Ejemplo de aplicación









Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.