## Broches à segments filetés · autobloquantes, à palier axial

22356.1506



### **Description produit**

Les broches à segments filetés sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer, serrer, connecter et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés; la broche à segments filetés peut être insérée dans un trou taraudé ou en être retirée. Plus besoin de perdre du temps à visser et dévisser.

La broche à segments filetés présente les caractéristiques et les avantages suivants :

- Résistante à la corrosion
- · Pas de perte de temps avec le vissage et le dévissage
- Autobloquante grâce à la force du ressort
- Avec palier axial

Avantages du palier axial :

- Double force de serrage pour la même taille de levier grâce à la diminution des frottements.
- · Pièce ménagée grâce à la surface d'appui fixe.
- Peu de tassement grâce à la force de prétension élevée dans le boulon ou le filetage.

#### **Matières**

#### Axe

• inox 1.4542, trempé par précipitation

#### Poignée

 thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

#### **Bouton-poussoir**

• aluminium, anodisé orange

#### Éléments filetés

inox 1.4542, trempé par précipitation

#### Palier axial

inox

## Ressort

inox

#### **Assemblage**

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

#### Montage:

- 1. Appuyer sur le bouton
- 2. Insérer la broche à segments filetés
- 3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
- 4. Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
- 5. Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

#### Démontage :

- Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
- 2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
- 3. Sortir la broche à segments filetés
- 4. Relâcher le bouton de déverrouillage

### **Fonctionnement**

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

## Plus d'informations

### **Notes**

Réalisations spéciales sur demande. Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.


## **Accessoires**


Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.

### **Autres produits**

- · Broches à segments filetés, autobloquantes
- Câbles de retenue, pour broches à segments filetés

## Plan





## Informations détaillées

Dimensions $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Taraudage	min. max.	Couple de serrage max.	Force de serrage max.	Couple de serrage déterminé ~ <sup>1)</sup>	Force de serrage	Ĭ	Résistance double cisaillement <sup>3)</sup> min.	Référence article
[mm]	[mm]	[°C]	[Nm]	[kN]	[Nm]	[kN]	[g]	[kN]	
inox									
<b>M16</b> 30   13,8   40   30   49   98,4   12	M16	-30 80	5	3	3,5	2,2	150	179,4	22356.1506

<sup>1)</sup> Force moyenne manuelle déterminée par des essais.

## **Exemple d'application**




<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Valeur moyenne déterminée par des essais.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141 ; ces valeurs s'appliquent à l'état enfiché (sans couple appliqué).



Force de serrage augmentée grâce à la diminution des frottements dû au palier axial



# Conformité

## Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb - Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

## Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

## Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

