Vérins de bridage · pivotants, taille 40

EH 23310.



Description produit

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

- Bridage manuel rapide avec la vis de bridage, la manette indexable ou le levier à excentrique double.
- Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0350 permet un réglage sans à-coup.
- L'utilisation de la bague-butée 23310.0350 permet de répéter le serrage avec une extrême précision. h₁ augmente alors au moins de 7 mm (course moins 7 mm).
- · Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
- Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.
 Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l'utilisateur n'est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Matières

Bride

 acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Levier de serrage

- zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
- acier de cémentation allié, cémenté, allié, bruni

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

- 1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
- 2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Grâce au système de limitation de hauteur, la hauteur de bridage ne peut pas être dépassée.

Plus d'informations

Références


La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins et aux disques EH 1107. et EH 1108. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage.


Autres produits


- · Bagues-butées, pour vérins de bridage
- Rallonges de vérin
- Disques
- Clés plates




Plan










Informations détaillées

Dimensions													Course	Force	Couple de	I	Référence
d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄		de serrage	serrage max.	-	article
[mm]													[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
avec levier de blocage réglable à palier axial – croquis 1																	
40	40	17	M12	M12	50 - 70	73 – 93	15	82	75	55	43	108	20	6 ¹⁾	-	1194	23310.0050
40	40	17	M12	M12	68 - 98	91 – 121	15	82	75	55	43	108	30	6 ¹⁾	-	1359	23310.0053
40	40	17	M12	M12	95 – 135	118 – 158	22	82	75	55	43	108	40	6 ¹⁾	-	1639	23310.0056
avec vis de serrage – croquis 2																	
40	40	17	M12	M12	50 - 70	73 – 93	15	13	75	55	43	_	20	10	40	853	23310.0051
40	40	17	M12	M12	68 - 98	91 – 121	15	13	75	55	43	-	30	10	40	964	23310.0054
40	40	17	M12	M12	95 – 135	118 – 158	22	13	75	55	43	-	40	10	40	1266	23310.0057
avec l	avec leviers à excentrique double – croquis 3																
40	40	17	M12	M12	50 - 70	73 – 93	15	28	75	55	43	100	20	4 ¹⁾	-	1213	23310.0052
40	40	17	M12	M12	68 - 98	91 – 121	15	28	75	55	43	100	30	41)	-	1370	23310.0055
40	40	17	M12	M12	95 – 135	118 – 158	22	28	75	55	43	100	40	4 ¹⁾	-	1616	23310.0058

¹⁾ Valeur moyenne déterminée par des essais.

Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

