Mordazas de Cierre Excéntricas • con rosca macho
EH 23390.



Descripción del producto

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.
Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Material

Pletina
- Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio
- Termoplástico POM, reforzado con fibra de vidrio


Empuñadura
- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005


Partes internas
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305

Tornillo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305

Tuerca de ajuste
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305

Dibujo






Información para el pedido

Dimensiones									Carrera s a 90º posición de la palanca	máx.		Referencia
l	d_2	h_1 máx. en sujeción posición	d_3	d_4	d_5	h_2 máx.	Rango de regulación h_3 mín.	b				
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
con rosca macho – croquis 1, Acero												
63	**M5**	16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	62	23390.0030
63	**M5**	20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0031
63	**M5**	25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0032
63	**M5**	30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0033
63	**M5**	35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0034
63	**M5**	40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0035
63	**M5**	50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	67	23390.0036
63	**M6**	16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0009
63	**M6**	20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0010
63	**M6**	25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0011

Dimensiones									Carrera s a 90° posición de la palanca	máx.		Referencia
l	d_2	h_1 máx. en sujeción posición	d_3	d_4	d_5	h_2 máx.	Rango de regulación h_3 mín.	b				
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
63	**M6**	30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0012
63	**M6**	35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	66	23390.0013
63	**M6**	40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	68	23390.0014
63	**M6**	50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	69	23390.0016
82	**M8**	20	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	128	23390.0019
82	**M8**	25	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	129	23390.0020
82	**M8**	30	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	132	23390.0021
82	**M8**	35	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	134	23390.0022
82	**M8**	40	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	136	23390.0023
82	**M8**	50	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	138	23390.0025
82	**M8**	60	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	142	23390.0027
con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero												
63	**M5**	16	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	68	23390.0130
63	**M5**	20	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0131
63	**M5**	25	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0132
63	**M5**	30	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	71	23390.0133
63	**M5**	35	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	71	23390.0134
63	**M5**	40	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0135
63	**M5**	50	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	73	23390.0136
63	**M6**	16	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0109
63	**M6**	20	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	70	23390.0110
63	**M6**	25	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0111
63	**M6**	30	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0112
63	**M6**	35	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	70	23390.0113
63	**M6**	40	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	74	23390.0114
63	**M6**	50	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	75	23390.0116
82	**M8**	20	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	142	23390.0119
82	**M8**	25	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	145	23390.0120
82	**M8**	30	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	146	23390.0121
82	**M8**	35	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	140	23390.0122
82	**M8**	40	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	149	23390.0123
82	**M8**	50	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	152	23390.0125
82	**M8**	60	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	155	23390.0127
con rosca macho – croquis 1, Acero inoxidable												
63	**M5**	16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	62	23390.0230
63	**M5**	20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0231
63	**M5**	25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0232
63	**M5**	30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0233
63	**M5**	35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0234
63	**M5**	40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0235
63	**M5**	50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	67	23390.0236
63	**M6**	16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0209
63	**M6**	20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0210
63	**M6**	25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0211
63	**M6**	30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0212
63	**M6**	35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	66	23390.0213
63	**M6**	40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	68	23390.0214
63	**M6**	50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	69	23390.0216
82	**M8**	20	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	128	23390.0219
82	**M8**	25	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	129	23390.0220
82	**M8**	30	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	132	23390.0221
82	**M8**	35	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	134	23390.0222
82	**M8**	40	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	136	23390.0223
82	**M8**	50	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	138	23390.0225
82	**M8**	60	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	142	23390.0227
con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable												
63	**M5**	16	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	68	23390.0330
63	**M5**	20	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0331
63	**M5**	25	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0332

Dimensiones									Carrera s a 90º posición de la palanca	máx.		Referencia
l	d_2	h_1 máx. en sujeción posición	d_3	d_4	d_5	h_2 máx.	Rango de regulación h_3 mín.	b				
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
63	**M5**	30	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	71	23390.0333
63	**M5**	35	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	71	23390.0334
63	**M5**	40	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0335
63	**M5**	50	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	73	23390.0336
63	**M6**	16	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0309
63	**M6**	20	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	70	23390.0310
63	**M6**	25	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0311
63	**M6**	30	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0312
63	**M6**	35	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	70	23390.0313
63	**M6**	40	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	74	23390.0314
63	**M6**	50	16	19	–	16,4	1,5	16	0,75	80	75	23390.0316
82	**M8**	20	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	142	23390.0319
82	**M8**	25	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	145	23390.0320
82	**M8**	30	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	146	23390.0321
82	**M8**	35	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	140	23390.0322
82	**M8**	40	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	149	23390.0323
82	**M8**	50	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	152	23390.0325
82	**M8**	60	20	25	–	19,5	2,5	20	1,00	80	155	23390.0327

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.