

Asas Tubulares

EH 24321.



Descripción del producto

Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas. Estas asas tubulares fabricadas en aluminio se caracterizan por su construcción ergonómica y robusta y su diseño moderno. Esta versión está equipada con patas en ángulo (patas).

Material

Tapa

- Plástico, gris claro

Empuñadura

- Aluminio, anodizado
- Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate

Montaje


Montaje por la parte posterior.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones												Referencia
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ mín.	l ₂		
[mm]												
plata												
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0005
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0010
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0015
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0020
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0025
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0030
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0035
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0040
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0045
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0050
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0055
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0060
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0065
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0070
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0075
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0080
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0085
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0090
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0095

Dimensiones												Referencia
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ mín.	l ₂		
[mm]												
negro												
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0505
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0510
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0515
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0520
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0525
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0530
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0535
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0540
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0545
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0550
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0555
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0560
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0565
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0570
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0575
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0580
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0585
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0590
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0595

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.