

Jousipainimet • with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4

22051.0705



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

The bearing of the ball allows it to unroll, which minimises wear on the counterpart. This also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart.

Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.

Characteristics of the ceramic ball:

- Highly impact-resistant
- Abrasion resistant
- Antimagnetic
- Electrically isolating

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs A4

Laakeri

- muovi

Kuula

- Keraaminen

Jousi

- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset


Kierrelukitus pyydetessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat				Isku s [mm]	Jousivoima ¹⁾		min. max. [°C]	[g]	Til.nro	
d ₁	d ₂	l [mm]	n		F ₁ [N]	F ₂				
heavy spring load										
M5	2	12	0.8	0.5	10	14	-30	90	0.9	22051.0705

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."