

Posizionatori • con sfera libera ed esagono incassato

22031.0048



Descrizione prodotto


Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco. La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.

Materiale


- Corpo**
- Acciaio automatico, brunito
- Cuscinetto**
- Plastica
- Sfera**
- Acciaio da cuscinetti, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni			SW	Corsa s	Spinta ¹⁾					Codice
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Acciaio automatico, spinta maggiorata										
M8	3,5	18	4	0,95	23	40	-30	90	3,7	22031.0048

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.