

Pikakiinnitys nostotapit • Itselukittuva, keskirei'ille DIN 332 mukaisesti

22352.2008



Tuotekuvaus

Tätä pikakiinnitys nostotappia käytetään käytettäessä upotusreiällisiä kierrereikiä DIN 332 mukaisesti

Nopea ja helpokäyttöinen vankkarakenteinen sakkeliengas. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen sakkeliengkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta.

Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.

Materiaali

Tappiosa

- Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Painonappi

- Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Sakkeli

- Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteettyyn reikään

Lukitus:

1. Paina nappia ja pidä se alhaalla
2. Laita nostotappi kierteeseen.
3. Vapauta painonappi (napin pitää palautua alkuperäiseen asentoonsa)
4. Kiristä nostotappi kierteeseen käsin, kunnes se tarttuu täydellisesti otsapintaan.
5. Varmista, että kierresegmentit ovat liitoksissa reiässä oleviin kierteisiin

Avaus:

1. Kierrä nostotappia noin puolikierrasta vastapäivään
2. Paina nappia ja pidä se alhaalla
3. Irrota pikakiinnitys nostotappi
4. Vapauta painonappi

Toiminto


Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Nostotapit, Itselukittuva
- Nostotapit, itselukittuva, ruostumatonta terästä
- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva
- Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla
- Pikakiinnitys nostotapit, self-locking - INCH
- Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT


Piirustus




Tilaustiedot


Ulkomitat														Load capacity according to DIN EN 13155			Paikoituskierre			Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	F ₁	F ₂	F ₃		max.		
[mm]														[kN]			[mm]	[°C]	[g]	
Nuorrutusteräs																				
M8	13,9	6,62	21,5	8,1	17,6	19,5	34,6	27	30	49	82,3	21,5	8	2,1	0,9	0,8	M8	250	227	22352.2008

Sovellusesimerkki





Säästöt



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."