

Posizionatori • con sfera libera ed esagono incassato

22031.0248



Descrizione prodotto


Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco. La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.

Materiale

- Corpo**
 - Acciaio inox 1.4305
- Cuscinetto**
 - Plastica
- Sfera**
 - Acciaio inox, temperato
- Molla**
 - acciaio inox

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici - Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni			SW	Corsa s	Spinta ¹⁾		min. max. [°C]	[g]	Codice	
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Acciaio inox, spinta maggiorata										
M8	3,5	18	4	0,95	23	40	-30	90	3,7	22031.0248

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.