

Posizionatori • con sfera libera e taglio a cacciavite  
22051.0616



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco. La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Cuscinetto**
- Plastica
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni                      |                |    |   | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Codice     |
|---------------------------------|----------------|----|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                  | d <sub>2</sub> | l  | n |            | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]                            |                |    |   | [mm]       | [N]                  |                     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| Acciaio inox, spinta maggiorata |                |    |   |            |                      |                     |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| M16                             | 8,5            | 24 | 2 | 3,1        | 50                   | 88,7                | -30                                                                                   | 90   | 20                                                                                    | 22051.0616 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.