Flange • in zinco pressofuso, per otturatori

22110.0412



Descrizione prodotto

Facilitano il montaggio e aumentano la possibilità di impiego degli otturatori e degli arresti. Possono anche essere utilizzati come supporto per le bussole di riferimento EH 22110.

Materiale

Vite di spinta

· Acciaio brunito, con punturale in ottone

Corpo

· Zinco pressofuso, rivestito, nero

Assemblaggio


Gli otturatori devono essere montati nel foro di ricezione d_1 dal lato svasato.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

Boccole di posizionamento, per otturatori ed arresti

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni												I	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	d_4	k	I ₁	l ₂	I ₃	I ₄	s	t	max.		
				[mm]							[°C]	[9]	
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto													
M12 x 1,5	4,3	M4	12,2	25	35	26	11,5	14	12	3	100	41	22110.0412



Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

