

Jousipainimet • Kuulalla ja uralla - TUUMA
2B050.0376



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.
Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

- Runko**
- Ruostumaton teräs 1.4305 (ASTM-A-582)
- Kuula**
- Ruostumaton teräs, karkaistu
- Jousi**
- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Jäykempi jousi: 2 pituusmerkintää.



Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.


Viittaukset

Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.
Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Kuulalla ja avainuralla

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat						Iskus	Jousivoima ¹⁾		 min. max.	 oz	Til.nro	
d ₁		Kierre	d ₂	l	F ₁		F ₂					
	[tuuma]			[tuuma]	~		~					
					[tuuma]	[lb]		[°F]				
Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella, Kierrelukituksella												
5/16-18	5/16	0,313	2A-UNC	5/32	37/64	0,04	6	11,1	-22	194	0,115	2B050.0376

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."