

## Posizionatori laterali a molla

22140.0618



### Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

### Materiale

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

#### Corpo

- Acciaio automatico, brunito

#### Molla

- Plastica (PU)

### Assemblaggio


Devono essere inseriti nei fori di ricezione per una lunghezza non inferiore alla quota  $l_3$ .

### Maggiori informazioni

### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno





### Caratteristiche

Dimensioni					Foro di ricezione H8	Corsa s	Spinta <sup>1)</sup>		min.   max. [°C]	[g]	Codice		
d <sub>1</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			b	F <sub>1</sub> ~				F <sub>2</sub> ~	
[mm]					[mm]	[mm]	[N]						
<b>Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale – Fig. 3</b>													
18	6,5	40	8	12	17	18	1,8	120	330	-40	80	29	22140.0618

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.