

Charnières • inox, allongé d'un côté

EH 25162.



Description produit

Ces charnières en acier inoxydable se distinguent par leur forme compacte. Les axes de charnière sont pressés par complémentarité de forme et conviennent donc à une utilisation en cas de fortes vibrations et secousses. Les appariements favorables des composants de la charnière et la lubrification réduisent l'usure à un minimum. La version avec plots de centrage empêche le glissement latéral en cas de charge élevée et protège ainsi les vis de fixation contre des forces transversales inadmissibles.

Matières


Corps

- inox 1.4405, sablé mat
- inox 1.4405, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, mat

Axe

- inox

Plan



Informations détaillées

Dimensions																Référence article
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[g]	
d'un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, sablé mat																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0055
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0085
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0015
d'un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, noir																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0155
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0185
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0115
d'un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, sablé mat																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0060
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0090
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0020

Dimensions															Référence article	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂		[g]
[mm]																
d'un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, noir																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0160
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0190
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0120

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.