

Poussoirs • avec embout sphérique et fente

22050.0324



Description produit

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Matières

Embout

- acier de décolletage, trempé, bruni

Corps


- acier de décolletage, bruni

Ressort

- inox

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes



ressort normal

ressort puissant

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.


Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Autres produits

- Poussoirs, avec embout sphérique et fente
- INCH

Plan



Informations détaillées

Dimensions				Course s [mm]	Pression ¹⁾		max. [°C]	[g]	Référence article
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[N]				
acier de décolletage, ressort puissant									
M24	13	34	3	8	91	223	250	73	22050.0324

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.