Bloccaggi a ginocchiera verticali • con base orizzontale e chiusura di sicurezza
23330.0604

Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.
I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.
Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti.
L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano.
I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.
I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.
Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.
Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

Materiale

Staffa
- Acciaio, zincato e passivato

Perni
- acciaio inox

Impugnatura
- Plastica

Vite di serraggio
- Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione
- Gomma, nero

Rivestimento in plastica
- PVC, nero

Maggiori informazioni

Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

Disegno



Caratteristiche

Dimensione nominale	Vite di serraggio	Dimensioni																Forza di ritegno		α				Codice
		d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	h_3	h_4 min.	h_4 max.	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	F_1	F_2		min.	max.		
	[mm]	[mm]																	[kN]			[°C]		[g]	
Acciaio																									
4	M8 x 45	7,5	46	8	32,5	186	33	18	2	11	112	112	79	19	36	35	7,5	20	1,4	2,5	105°	-10	80	484	23330.0604

Accessori

	d_2 [mm]	[g]	Codice
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)			
	M8 x 45	38	23330.9005

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.