


## Bloccaggi a ginocchiera orizzontali • con base orizzontale e braccio di supporto rigido

### 23330.1203



#### Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

#### Materiale

##### Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

##### Perni

- acciaio inox

##### Impugnatura

- Plastica

##### Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato


##### Cappucci di protezione

- Gomma, nero


#### Assemblaggio

La vite di bloccaggio deve essere saldata al braccio di supporto nella posizione desiderata.


#### Disegno




23330.1203




23330.1204



23330.1205



23330.1206



Caratteristiche

| Dimensioni nominali | Vite di serraggio | Dimensioni |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Forza di ritegno |       | $\alpha$ |  |      |  | Codice     |
|---------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     |                   | $d_1$      | $d_2$ | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$       | $b_4$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $h_5$ | $h_5$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $l_4$ | $l_5$ | $l_6$ | $l_7$ | $l_8$ | $F_1$            | $F_2$ |          | min.                                                                                | max. |                                                                                     |            |
|                     |                   | [mm]       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | [kN]             |       | [°C]     |                                                                                     | [g]  |                                                                                     |            |
|                     |                   | Acciaio    |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |       |          |                                                                                     |      |                                                                                     |            |
| 3                   | M6 x 35           | 5,6        | 5,6   | 42    | 5     | 19,5 – 29,5 | 28,5  | 45    | 66    | 24    | 13    | -2    | 7,5   | 161   | 63    | 24    | 35    | 38    | 6     | 26    | 13    | 1                | 1,2   | 90°      | -10                                                                                 | 80   | 196                                                                                 | 23330.1203 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.