# Poussoirs · corps lisse, sans collerette

# 22080.0382



# **Description produit**

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

### **Matières**

# Corps

• inox 1.4305

### Bille

· inox trempé

# Ressort

• inox

### **Assemblage**

L'alésage doit être adapté à chaque application. Pour les assemblages non emmanchés, il convient d'utiliser la tolérance F8, pour les assemblages emmanchés H9.

### Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes





Force ressort standard

Force ressort puissante

### Plus d'informations

### Notes

Réalisations spéciales sur demande. Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.


#### Références

Calcul de la résistance d'enclenchement se reporter à la fiche de renseignements techniques -

### **Autres produits**

Poussoirs, lisse, sans collerette, avec bille tournante

### Plan




### Informations détaillées

<b>d</b> <sub>1</sub> ±0,04	Dimensions d <sub>2</sub>	ı	Course s	Pre F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub>	max.	Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9	Ĭ	Référence article
[mm]			[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
inox, ressort puissant									
12	10	22	3,5	68	143	250	12	13	22080.0382

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

# **Exemple d'application**



# Conformité

# Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

# Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

# Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

# Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

