# Chiusure rapide ad eccentrico • Con vite
23390.0319

## Descrizione prodotto

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.
La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

### Materiale

**Rondella d'appoggio**
- Plastica POM, rinforzata con fibra di vetro

**Leva**
- Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

**Mozzo**
- Acciaio inox 1.4305

**Vite**
- Acciaio inox 1.4305

**Ghiera di regolazione**
- Acciaio inox 1.4305

## Disegno



fig. 1



fig. 2

## Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | Corsa s Con leva a 90° | max. | | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | $d_2$ | $h_1$ max. In posizione di chiusura | $d_3$ | $d_4$ | $h_2$ max. | Campo di regolazione $h_3$ min. | b | | | | |
| | | [mm] | | | | | | [mm] | [°C] | [g] | |
| **Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox** | | | | | | | | | | | |
| **82** | **M8** | 20 | 20 | 25 | 19,5 | 2,5 | 20 | 1 | 80 | 142 | 23390.0319 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.