

Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico  
EH 23270.

Descrizione prodotto

Sono indicati per il fissaggio di pezzi sottili con un'elevata forza di bloccaggio. Il corpo in ottone garantisce un bloccaggio sicuro senza danneggiare il pezzo.

Materiale

Vite ad eccentrico

- Acciaio
- Acciaio inox

Corpo


- Ottone
- Acciaio inox

Maggiori informazioni

Note

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni     |                |                |      | A    | SW              |                 | Forza di bloccaggio max.<br>[kN] | Coppia di serraggio max.<br>[Nm] |  [g] | Codice                     |
|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| d <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | s    |      | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> |                                  |                                  |                                                                                           |                            |
| [mm]           |                |                |      |      | [mm]            |                 |                                  |                                  |                                                                                           |                            |
| Ottone         |                |                |      |      |                 |                 |                                  |                                  |                                                                                           |                            |
| M 4            | 2,8            | 9,6            | 0,75 | 3,8  | 7,93            | 3               | 0,9                              | 2,5                              | 3,5                                                                                       | <a href="#">23270.0104</a> |
| M 6            | 4,8            | 11,2           | 1,00 | 7,8  | 15,86           | 4               | 3,4                              | 10,0                             | 11,0                                                                                      | <a href="#">23270.0106</a> |
| M 8            | 4,8            | 15,0           | 1,00 | 10,2 | 20,60           | 5               | 3,6                              | 18,0                             | 20,0                                                                                      | <a href="#">23270.0108</a> |
| M10            | 6,3            | 19,0           | 1,30 | 10,2 | 20,60           | 7               | 7,0                              | 26,0                             | 27,0                                                                                      | <a href="#">23270.0110</a> |
| M12            | 9,5            | 22,8           | 2,00 | 12,7 | 25,40           | 8               | 9,0                              | 75,0                             | 54,0                                                                                      | <a href="#">23270.0112</a> |
| M16            | 12,7           | 28,5           | 2,50 | 15,0 | 30,13           | 12              | 12,0                             | 120,0                            | 108,0                                                                                     | <a href="#">23270.0116</a> |
| Acciaio inox   |                |                |      |      |                 |                 |                                  |                                  |                                                                                           |                            |
| M 6            | 4,8            | 11,2           | 1,00 | 7,8  | 15,86           | 4               | 3,4                              | 10,0                             | 10,0                                                                                      | <a href="#">23270.0306</a> |
| M 8            | 6,4            | 15,0           | 1,00 | 10,2 | 20,60           | 5               | 3,6                              | 18,0                             | 22,0                                                                                      | <a href="#">23270.0308</a> |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.