

Bloccaggi Pitbull® EH 23290.



Descrizione prodotto

I Pitbull® sono adatti a bloccare pezzi di altezza ridotta con una forza elevata che agisce anche verso il basso. L' O-ring serve a sollevare il bloccaggio in fase di rilascio.

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

- space-saving design
- extra low construction height
- high clamping / tensioning force with pull-down effect
- ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

Materiale

Clamp

- Acciaio, temperato
- Ottone

Vite

- Acciaio, bonificato

O-ring


- NBR

Maggiori informazioni

Note

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni									Corsa serr. s	SW	Forza di bloccaggio max.	Coppia di serraggio max.				Codice
d	b	l ₁ H9	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂ min.	h ₃ ~	h ₄ ~					min.	max.		
[mm]									[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
Con spigolo vivo – Fig. 1, Acciaio																
M 4	12,7	12,70	5,10	–	4,8	2,6	7,4	8	0,4	3	2,6	6,0	-30	80	7,5	23290.0052
M 6	19,1	19,05	7,60	–	7,1	3,8	10,9	11	0,6	5	8,0	17,0	-30	80	22,0	23290.0054
M10	25,4	25,40	10,20	–	11,4	6,3	17,8	17	1,2	8	15,0	40,0	-30	80	66,0	23290.0056
M12	38,1	38,10	15,20	–	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	25,0	120,0	-30	80	195,0	23290.0058

Dimensioni									Corsa serr. s	SW	Forza di bloccaggio max.	Coppia di serraggio max.				Codice
d	b	l ₁ H9	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂ min.	h ₃ ~	h ₄ ~					min.	max.		
[mm]													[mm]	[mm]		
Con dente arrotondato – Fig. 2, Acciaio																
M 4	12,7	12,70	5,10	–	4,8	2,6	7,4	8	0,4	3	2,6	6,0	-30	80	6,2	23290.0062
M 6	19,1	19,05	7,60	–	7,1	3,8	10,9	11	0,6	5	8,0	17,0	-30	80	22,0	23290.0064
M10	25,4	25,40	10,20	–	11,4	6,3	17,8	17	1,2	8	15,0	40,0	-30	80	65,0	23290.0066
M12	38,1	38,10	15,20	–	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	25,0	120,0	-30	80	201,0	23290.0068
Con dente arrotondato – Fig. 2, Ottone																
M 4	12,7	12,70	5,10	–	4,8	2,6	7,4	8	0,4	3	1,5	2,8	-30	80	7,3	23290.0204
M 6	19,1	19,05	7,60	–	7,1	3,8	10,9	11	0,6	5	4,0	5,6	-30	80	23,0	23290.0206
with machined edge; for form-fitting clamping – Fig. 3, Acciaio																
M10	25,4	26,90	10,16	1,5	11,4	6,3	17,8	17	1,2	8	15,0	40,0	-30	80	71,0	23290.0310
M12	38,1	42,60	15,24	4,5	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	25,0	120,0	-30	80	220,0	23290.0312

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.