

Posizionatori • con sfera e testa con taglio a cacciavite

22050.0932



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

Materiale

Corpo

- Acciaio automatico, brunito

Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

Molla


- acciaio inox

Assemblaggio


Quota l_3 valida per M 4 / M 5.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



Spinta normale



Spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno



grandezza M4+M5




grandezza M6-M12

Caratteristiche

Dimensioni						Corsa s [mm]	Spinta ¹⁾		max. [°C]	[g]	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
Acciaio automatico, spinta normale											
M6	3,5	10	14	9	1	1	11	18	250	3,7	22050.0932

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.