

Posizionatori • con sfera ed esagono incassato
22030.0934



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

Materiale


- Corpo**
- Acciaio automatico, brunito
- Sfera**
- Acciaio da cuscinetti, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Assemblaggio


Quota l_3 valida per M 4 / M 5.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



Spinta normale



Spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno



grandezza M4-M5




grandezza M6-M12

Caratteristiche

Dimensioni					SW	Corsa s	Spinta ¹⁾				Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂			F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acciaio automatico, spinta normale											
M10	6	16	23	17	5	2	24	45	250	14	22030.0934

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.