Ganasce a cuneo • liscia / zigrinata, M12

23250.0510

Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo
- Acciaio da utensili, temperato

Vite
- Acciaio resistenza classe 12.9

Molla
- Acciaio per molle

Ganasce di serraggio
- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno



fig. 1



fig. 2



fig. 3

Caratteristiche

Dimensioni								Codice
d_1	l_1 min.	l_1 max.	b_1	b_2	h_1	h_2	[g]	
			[mm]					
Ganascia, zigrinata su entrambi i lati – Fig. 1								
M12	42	49	41	30	22	4	282	23250.0510

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.