

Elemento di prolungamento • per staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili  
23185.0420



Descrizione prodotto

La prolunga di supporto va avvitata alla piastra di reazione delle staffe EH23185. per incrementare l'altezza di bloccaggio (quota  $h_2$ ). L'altezza di bloccaggio può essere regolata in modo continuo grazie alla vite.

Materiale


Corpo

- Acciaio, temperato, zincato

Perno di appoggio

- Acciaio trattato termicamente, qualità 8.8, brunito


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni |     |       |       |       |       |         |     |     |     | per staffe |  | Codice     |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| $d_1$      | $l$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $h_1$ | $h_2$   | $a$ | $b$ | $k$ | $d_1$      |                                                                                       |            |
| [mm]       |     |       |       |       |       |         |     |     |     | [mm]       | [g]                                                                                   |            |
| M20        | 69  | 50    | M6    | 70    | 16    | 16 – 52 | 25  | 46  | 50  | 25         | 1136                                                                                  | 23185.0420 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.