

Ganasce a cuneo • con filettatura per vite, M12

23250.0513



Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo

- Acciaio da utensili, temperato

Vite

- Acciaio resistenza classe 12.9

Molla

- Acciaio per molle

Ganasce di serraggio


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno



Caratteristiche

| d ₁ | l ₁ min. | l ₁ max. | Dimensioni | | | | [g] | Codice |
|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | | |
| Ganasce con fori filettati su entrambi i lati – Fig. 1 | | | | | | | | |
| M12 | 47 | 54 | 41 | 30 | 22 | 4 | 303 | 23250.0513 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.