Staffe di fissaggio

23370.0031

Descrizione prodotto

Le staffe di fissaggio sono utilizzate come elemento di bloccaggio di precisione negli apparecchi convenzionali. Un foro di posizionamento è fornito nel corpo dell'apparecchio. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di bloccaggio desiderata.
Per la versione con superficie di appoggio a terra (figura 1), un supporto può essere fissato alla parte arrotondata della staffa (raggio 22) per assorbire la forza contraria.
Per la versione con boccola di posizionamento (figura 2) non è necessario un supporto per assorbire la forza di contrapposizione. La boccola di posizionamento, che deve essere inserita nell'apparecchio, funge da supporto per la staffa di fissaggio. Questa boccola è inclusa nella fornitura e può anche essere ordinata separatamente come accessorio.
Il bloccaggio avviene mediante vite esagonale chiusa DIN 933 (ISO 4017).

Materiale

Corpo
- Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Inserto piatto
- Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate

Molla
- Acciaio per molle

Vite di fissaggio
- Acciaio

Maggiori informazioni

Note

La coppia di serraggio dipende dalla specifica situazione di montaggio.

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere ridotta mediante inserti di serraggio, ad es. EH 22730.

Disegno



fig. 1



fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni													Corsa	SW	Foro di ricezione			Forza di bloccaggi	Coppia di serraggio max.		Codice
d_1 f7	h_1	b_1	d_2	d_3	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	l_3	l_4	r ±0,02			D1 H7	D2	L1				
[mm]													[mm]	[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[g]	
Con superficie di appoggio a terra – Fig. 1																					
28	0 – 11	40	M12	M12	31	54	13	77	55	43	85	22	11	18	28	M12	49	10	30	523	23370.0031

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.