Posizionatori laterali • lisci, senza guarnizione, con foro filettato - POLLICI

2B150.1022

Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

Corpo
- Alluminio Al

Rondella filettata
- Acciaio, brunito

Molla
- Acciaio, zincato mediante zincatura

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = corsa,
z = diametro perno di riferimento
Calcolo dimensione x per pezzi: x = d_2/2 - s
Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Caratteristiche

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Maggiori informazioni

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Altri prodotti

- Eccentrici, per posizionatori laterali lisci - POLLICI

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni		Spinta	Dimensioni					Corsa	Foro di ricezione			Codice
d_1	d_2	F max. [1] ~	d_3 +0,008	l_1 -0,08	l_2	l_3	l_4	s	D H8	max.		
[in]		[lb]	[in]					[in]	[in]	[°F]	[oz]	
Spinta maggiorata												
7/16	**#8-32**	**22,5**	0,248	0,433	0,157	0,177	0,047	0,063	7/16	482	0,095	2B150.1022

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_1 [in]	[oz]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	7/16	1,749	**22150.0831**

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.