

Centraggi • con profilo arrotondato

EH 22630.



Descrizione prodotto

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce l'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando l'interferenza di spigoli vivi.

Materiale

- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
- Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Centraggi, DIN 6321
- Centraggi, con filetto, dim. come DIN 6321

Disegno




fig. 1



fig. 2






fig. 3



fig. 4




Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione D ₁ H7 [mm]	 [g]	Codice
d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			
[mm]												
Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio												
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	–	4	1,8	22630.0306
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	–	6	3,9	22630.0308
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	–	7	6,7	22630.0310
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	–	8	11,0	22630.0312
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	–	10	20,0	22630.0314
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	–	12	31,0	22630.0316
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	–	14	58,0	22630.0320
22	16	22	M5	16	22	5,5	10,0	5,5	–	16	81,0	22630.0322
25	18	25	M5	18	25	6,0	10,0	6,0	–	18	118,0	22630.0325

d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	Dimensioni							Foro di ricezione D ₁ H7 [mm]	 [g]	Codice
			d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			
Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox												
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	–	4	1,8	22630.0346
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	–	6	4,0	22630.0348
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	–	7	6,7	22630.0350
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	–	8	11,0	22630.0352
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	–	10	20,0	22630.0354
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	–	12	31,0	22630.0356
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	–	14	58,0	22630.0360
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio												
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	1,70	4	1,5	22630.0406
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	2,00	6	3,2	22630.0408
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	2,50	7	5,3	22630.0410
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	2,50	8	8,0	22630.0412
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	3,76	10	16,0	22630.0414
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	4,30	12	25,0	22630.0416
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	5,00	14	46,0	22630.0420
22	16	22	M5	16	22	5,5	10,0	5,5	5,00	16	63,0	22630.0422
25	18	25	M5	18	25	6,0	10,0	6,0	5,60	18	92,0	22630.0425
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox												
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	1,70	4	1,5	22630.0446
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	2,00	6	3,2	22630.0448
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	2,50	7	5,3	22630.0450
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	2,50	8	8,0	22630.0452
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	3,76	10	16,0	22630.0454
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	4,30	12	25,0	22630.0456
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	5,00	14	46,0	22630.0460
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio												
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	–	5	2,4	22630.0505
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	–	6	2,9	22630.0506
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	–	8	6,0	22630.0508
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	–	10	12,0	22630.0510
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	–	12	21,0	22630.0512
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	–	14	34,0	22630.0514
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	–	16	51,0	22630.0516
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	–	20	101,0	22630.0520
25	25	25	M5	25	25	6,0	10,0	6,0	–	25	176,0	22630.0525
30	30	30	M6	30	30	8,0	12,0	8,0	–	30	307,0	22630.0530
40	40	40	M6	40	40	10,0	12,0	10,0	–	40	729,0	22630.0540
50	50	50	M6	50	50	12,0	12,0	12,0	–	50	1422,0	22630.0550
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, acciaio inox												
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	–	5	1,8	22630.0565
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	–	6	3,4	22630.0566
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	–	8	6,0	22630.0568
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	–	10	12,0	22630.0570
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	–	12	21,0	22630.0572
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	–	14	34,0	22630.0574
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	–	16	51,0	22630.0576
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	–	20	101,0	22630.0580
Profilo arrotondato a ogiva senza ribasso – Fig. 4, Acciaio												
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	1,50	5	1,2	22630.0605
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	1,80	6	3,1	22630.0606
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	1,90	8	5,0	22630.0608
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	2,50	10	11,0	22630.0610
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	2,50	12	17,0	22630.0612
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	3,90	14	30,0	22630.0614
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	4,30	16	44,0	22630.0616
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	5,00	20	88,0	22630.0620

d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	Dimensioni							Foro di ricezione D ₁ H7		Codice
			d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			
			[mm]									
25	25	25	M5	25	25	6,0	10,0	6,0	5,60	25	149,0	22630.0625
30	30	30	M6	30	30	8,0	12,0	8,0	8,80	30	270,0	22630.0630
40	40	40	M6	40	40	10,0	12,0	10,0	12,80	40	657,0	22630.0640
50	50	50	M6	50	50	12,0	12,0	12,0	16,70	50	1243,0	22630.0650
Profilo arrotondato a ogiva senza ribasso – Fig. 4, acciaio inox												
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	1,50	5	1,1	22630.0665
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	1,80	6	2,3	22630.0666
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	1,90	8	5,0	22630.0668
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	2,50	10	11,0	22630.0670
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	2,50	12	17,0	22630.0672
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	3,90	14	30,0	22630.0674
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	4,30	16	44,0	22630.0676
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	5,00	20	88,0	22630.0680

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.