

Supporti fissi
EH 22690.



Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Appoggi, zigrinati o monocuspide
- Supporti fissi, con superficie di contatto in plastica

Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6

Caratteristiche

h	d ₁	Dimensioni				SW	Coppia di serraggio max.		Codice
		d ₂	d ₃	l	t				
[mm]						[mm]	[Nm]	[g]	
Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1									
10 ±0,01	M 8	19,4	17	10	–	17	18	21	22690.0021
10 ±0,01	M10	21,9	19	12	–	19	32	28	22690.0031
15 ±0,01	M10	21,9	19	12	–	19	32	40	22690.0032
10 ±0,01	M12	25,2	22	14	–	22	60	40	22690.0001
15 ±0,01	M12	25,2	22	14	–	22	60	55	22690.0002
15 ±0,01	M16	33,0	30	19	–	30	140	110	22690.0042
20 ±0,01	M16	33,0	30	19	–	30	140	140	22690.0043
20 ±0,01	M20	40,0	36	24	–	36	290	214	22690.0052
25 ±0,01	M20	40,0	36	24	–	36	290	257	22690.0053
20 ±0,01	M24	46,0	41	29	–	41	498	300	22690.0062
25 ±0,01	M24	46,0	41	29	–	41	498	356	22690.0063
30 ±0,01	M24	46,0	41	29	–	41	498	412	22690.0064

¹⁾ I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.


h	d ₁	Dimensioni				t	SW	Coppia di serraggio max. [Nm]		Codice
		d ₂	d ₃	l						
[mm]						[mm]		[g]		
Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2										
10 ±0,10	M 8	19,4	–	10	–	17	18	20	22690.0121	
10 ±0,10	M10	21,9	–	12	–	19	32	27	22690.0131	
15 ±0,10	M10	21,9	–	12	–	19	32	40	22690.0132	
10 ±0,10	M12	25,2	–	14	–	22	60	37	22690.0101	
15 ±0,10	M12	25,2	–	14	–	22	60	53	22690.0102	
15 ±0,10	M16	33,0	–	19	–	30	140	105	22690.0142	
20 ±0,10	M16	33,0	–	19	–	30	140	135	22690.0143	
20 ±0,10	M20	40,0	–	24	–	36	290	206	22690.0152	
25 ±0,10	M20	40,0	–	24	–	36	290	249	22690.0153	
20 ±0,10	M24	46,0	–	29	–	41	498	285	22690.0162	
25 ±0,10	M24	46,0	–	29	–	41	498	342	22690.0163	
30 ±0,10	M24	46,0	–	29	–	41	498	398	22690.0164	
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3										
10 ±0,10	M 8	19,4	17	10	–	17	18	20	22690.0221	
10 ±0,10	M10	21,9	19	12	–	19	32	27	22690.0231	
15 ±0,10	M10	21,9	19	12	–	19	32	39	22690.0232	
10 ±0,10	M12	25,2	22	14	–	22	60	38	22690.0201	
15 ±0,10	M12	25,2	22	14	–	22	60	54	22690.0202	
15 ±0,10	M16	33,0	30	19	–	30	140	106	22690.0242	
20 ±0,10	M16	33,0	30	19	–	30	140	136	22690.0243	
20 ±0,10	M20	40,0	36	24	–	36	290	200	22690.0252	
25 ±0,10	M20	40,0	36	24	–	36	290	243	22690.0253	
20 ±0,10	M24	46,0	41	29	–	41	498	282	22690.0262	
25 ±0,10	M24	46,0	41	29	–	41	498	338	22690.0263	
30 ±0,10	M24	46,0	41	29	–	41	498	395	22690.0264	
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l ₁ = ±0,01 – Fig. 4										
15 ±0,01	M 8	19,4	17	15	6	17	25 ¹⁾	25	22690.0321	
25 ±0,01	M 8	19,4	17	25	12	17	25 ¹⁾	42	22690.0323	
20 ±0,01	M10	21,9	19	20	10	19	46 ¹⁾	40	22690.0333	
30 ±0,01	M10	21,9	19	30	15	19	46 ¹⁾	61	22690.0335	
40 ±0,01	M10	21,9	19	40	15	19	46 ¹⁾	85	22690.0337	
20 ±0,01	M12	25,2	22	20	10	22	82 ¹⁾	52	22690.0301	
25 ±0,01	M12	25,2	22	25	15	22	82 ¹⁾	65	22690.0302	
30 ±0,01	M12	25,2	22	30	18	22	82 ¹⁾	79	22690.0303	
40 ±0,01	M12	25,2	22	40	18	22	82 ¹⁾	111	22690.0304	
50 ±0,01	M12	25,2	22	50	18	22	82 ¹⁾	142	22690.0305	
30 ±0,01	M16	33,0	30	30	20	30	206 ¹⁾	141	22690.0343	
50 ±0,01	M16	33,0	30	50	24	30	206 ¹⁾	256	22690.0345	
40 ±0,01	M20	40,0	36	40	26	36	407 ¹⁾	268	22690.0353	
60 ±0,01	M20	40,0	36	60	38	36	407 ¹⁾	415	22690.0355	
40 ±0,01	M24	46,0	41	40	26	41	698 ¹⁾	341	22690.0363	
60 ±0,01	M24	46,0	41	60	38	41	698 ¹⁾	530	22690.0365	
Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 5										
15 ±0,10	M 8	19,4	–	15	6	17	25 ¹⁾	24	22690.0421	
25 ±0,10	M 8	19,4	–	25	12	17	25 ¹⁾	41	22690.0423	
20 ±0,10	M10	21,9	–	20	10	19	46 ¹⁾	38	22690.0433	
30 ±0,10	M10	21,9	–	30	15	19	46 ¹⁾	60	22690.0435	
40 ±0,10	M10	21,9	–	40	15	19	46 ¹⁾	84	22690.0437	
20 ±0,10	M12	25,2	–	20	10	22	82 ¹⁾	50	22690.0401	
25 ±0,10	M12	25,2	–	25	15	22	82 ¹⁾	62	22690.0402	
30 ±0,10	M12	25,2	–	30	18	22	82 ¹⁾	76	22690.0403	
40 ±0,10	M12	25,2	–	40	18	22	82 ¹⁾	109	22690.0404	

¹⁾ I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.

h	d ₁	Dimensioni				SW	Coppia di serraggio max.		Codice
		d ₂	d ₃	l	t				
[mm]						[mm]	[Nm]	[g]	
50 ±0,10	M12	25,2	–	50	18	22	82 ¹⁾	141	22690.0405
30 ±0,10	M16	33,0	–	30	20	30	206 ¹⁾	136	22690.0443
50 ±0,10	M16	33,0	–	50	24	30	206 ¹⁾	252	22690.0445
40 ±0,10	M20	40,0	–	40	26	36	407 ¹⁾	261	22690.0453
60 ±0,10	M20	40,0	–	60	38	36	407 ¹⁾	408	22690.0455
40 ±0,10	M24	46,0	–	40	26	41	698 ¹⁾	327	22690.0463
60 ±0,10	M24	46,0	–	60	38	41	698 ¹⁾	514	22690.0465
Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6									
15 ±0,10	M 8	19,4	17	15	6	17	25 ¹⁾	24	22690.0521
25 ±0,10	M 8	19,4	17	25	12	17	25 ¹⁾	41	22690.0523
20 ±0,10	M10	21,9	19	20	10	19	46 ¹⁾	38	22690.0533
30 ±0,10	M10	21,9	19	30	15	19	46 ¹⁾	60	22690.0535
40 ±0,10	M10	21,9	19	40	15	19	46 ¹⁾	84	22690.0537
20 ±0,10	M12	25,2	22	20	10	22	82 ¹⁾	50	22690.0501
25 ±0,10	M12	25,2	22	25	15	22	82 ¹⁾	63	22690.0502
30 ±0,10	M12	25,2	22	30	18	22	82 ¹⁾	77	22690.0503
40 ±0,10	M12	25,2	22	40	18	22	82 ¹⁾	109	22690.0504
50 ±0,10	M12	25,2	22	50	18	22	82 ¹⁾	141	22690.0505
30 ±0,10	M16	33,0	30	30	20	30	206 ¹⁾	137	22690.0543
50 ±0,10	M16	33,0	30	50	24	30	206 ¹⁾	254	22690.0545
40 ±0,10	M20	40,0	36	40	26	36	407 ¹⁾	254	22690.0553
60 ±0,10	M20	40,0	36	60	38	36	407 ¹⁾	401	22690.0555
40 ±0,10	M24	46,0	41	40	26	41	698 ¹⁾	322	22690.0563
60 ±0,10	M24	46,0	41	60	38	41	698 ¹⁾	408	22690.0565

¹⁾ I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.