

Squadre di staffaggio • saldati, semifiniti

EH 1910.



Descrizione prodotto

Materiale


- Acciaio, saldati

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


Disegno



Caratteristiche

l_1	l_2	$l_3 \pm 0,2$	Dimensioni				y	Per viti		Codice
			h	h_1	$s + 1$	$a \pm 0,013$				
			[mm]				[mm]	[mm]	[kg]	
400	400	150	475	425	121	150	12	M12	148	1910.120
500	500	200	600	545	151	200	12	M12	260	1910.140
630	630	200	725	660	181	200	16	M16	409	1910.160

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.