

Mazze SIMPLEX • Nylon; con sede in ghisa temperata rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3708.



Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3708 è dotata di inserto in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso.

La sede in acciaio fuso nero rinforzato garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibili all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,640g e 800mm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
- La sede in acciaio fuso nero rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,640g).

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza					
			[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20	3708.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.