

Viti di spinta DIN 6332 • combinate con impugnature varie

EH 24890.

4



VITI DI SPINTA COME NORMA DIN - A RICHIESTA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tutte le viti di fissaggio vengono approntate solo su richiesta. Non sono codificate: occorre descriverne la composizione come da esempio

DISEGNO QUOTATO




Fig. 1

Vite di fissaggio con

- Pomello DIN 6335 in ghisa o plastica, oppure
- Pomello DIN 6336 in ghisa o plastica




Fig. 2

Vite di fissaggio con
dado zigrinato DIN 6303




Fig. 3

Vite di fissaggio con

- Impugnatura a leva DIN 99
- Impugnatura a ripresa EH 24400
- Leva di serraggio EH 24430
- Leva a ripresa EH 24440




Fig. 4

Vite di fissaggio con
piattello DIN 6311

Viti di spinta DIN 6332 • combinate con impugnature varie

EH 24890.

INFORMAZIONI DI ORDINAZIONE

d_1	l_1 DIN 6332 Fig. 1	l_2 Lunghezza del filetto Fig. 1	l_3 Lunghezza del filetto Fig. 2	l_4 Lunghezza del filetto Fig. 3	l_5 Lunghezza del filetto Fig. 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Esempio d'ordine

Vite di fissaggio composta da un pomello a stella DIN 6336 ghisa e una vite M 10 x 60 DIN 6332 senza piattello DIN 6311.

Descrizione

Vite di fissaggio M 10 x 60 DIN 6332 con DIN 6336 GG senza piattello.

Versione

Vite con impugnatura incollata. Le leve DIN 99 sono fissate con una spina. Le viti di fissaggio sono disponibili senza o con piattello DIN 6311, da specificare nell'ordine.