Inserti in metallo duro • a montaggio frontale

EH 22620.



Descrizione prodotto

Sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa. Il modello a montaggio frontale è particolarmente indicato quando gli inserti sono utilizzati in fori ciechi e non possono essere montati dalla parte posteriore.

Materiale

Inserto

· Metallo duro, zigrinato


Corpo


· Acciaio bonificato, fosfatato

Assemblaggio

L'installazione viene eseguita utilizzando un foro di posizionamento, e quindi il fissaggio dell'inserto frontalmente con una vite.

Disegno






Caratteristiche

Dimensioni						Per viti	I	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	ı	t		_	
n6		~						
[mm]								
		[mm]			[mm]	[g]	
20	4,5	16	7,5	13	3	[mm] M4	[9] 29	22620.0415



Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

