

## Cubi di staffaggio

1608.600



### Descrizione prodotto

#### Materiale


- Ghisa GG

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni												y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	[kg]	Codice
	$l_1$	$l_2$	$h_1$	$h$	$h_2$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$b_3$	$l_3$	$l_4$						
L16	630	450	640	700	100	16	M16	200	200	300	200	300	16	M16	8	8 x 12	420	1608.600

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.