# Appoggi • DIN 6321

EH 22630.



## **Descrizione prodotto**

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.

Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

#### Materiale


· Acciaio da utensili, temperato, rettificato

#### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

 Appoggi, includono anche la vecchia norma DIN 6321

# Disegno





### Caratteristiche

Dimensioni				Foro di ricezione	<b>I</b>	Codice
d <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	_	
g6	h9	n6		H7		
[mm]				[mm]	[g]	
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I <sub>1</sub> = h9						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012
16	8	8	12	8	17,0	22630.0013
25	10	12	18	12	53,0	22630.0014

# Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

