

Impugnature a ripresa • con mozzo e vite inox

EH 24390.



Descrizione prodotto

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Materiale

Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

- Acciaio inox 1.4305

Vite

- Acciaio inox 1.4305

Funzionamento


Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Maggiori informazioni


Note


Il perno filettato può essere sostituito.


Disegno




Caratteristiche

Dimensioni										Codice
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
[mm]									[g]	
arancio										
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24390.0010
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	24390.0014
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0018
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0022
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	29	24390.0026
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0041
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0051
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0061
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0071
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0081
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0086
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0131
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0141
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0151
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0161
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24390.0171
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24390.0181
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24390.0191
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24390.0331

Dimensioni										Codice
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
[mm]										
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24390.0341
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77	24390.0351
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	79	24390.0361
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	81	24390.0371
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	24390.0381
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24390.0391
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24390.0441
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24390.0451
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24390.0461
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24390.0471
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	24390.0481
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	148	24390.0486
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	24390.0491
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24390.0541
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24390.0551
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24390.0561
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24390.0571
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24390.0581
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	24390.0591
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24390.0641
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24390.0651
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24390.0661
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24390.0671
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24390.0681
nero										
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24390.0012
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	24390.0016
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0020
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24390.0024
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	29	24390.0028
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0044
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24390.0054
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0064
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0074
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0084
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0089
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0134
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24390.0144
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24390.0154
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24390.0164
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24390.0174
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24390.0184
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24390.0194
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24390.0334
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24390.0344
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77	24390.0354
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	79	24390.0364
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	81	24390.0374
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	24390.0384
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24390.0394
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24390.0444
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24390.0454
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24390.0464
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24390.0474
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	24390.0484
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	148	24390.0489
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	24390.0494
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24390.0544
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24390.0554
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24390.0564
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24390.0574
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24390.0584

Dimensioni										Codice
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
[mm]										
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	24390.0594
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24390.0644
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24390.0654
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24390.0664
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24390.0674
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24390.0684

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.