インデックスボルト、ミニタイプ・標準仕様 22110.0714



製品説明

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。 小型のインデックス・ボルト。 ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

本体

• ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

• ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

• PA6、黒(つや消し)

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上 げて六角部を使って締め付けます。 ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って 本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回 せばホールドされます。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

• ディスタンス・カラー, インデックスボルト

寸法図




発注情報

寸法							二面幅	バネカ ¹⁾		B		I	製品番号
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d₄	I ₁	I ₂ min.	l ₃		F ₁ 約	F₂ 約	min.	max.		
[mm]							[mm]	[]	N]	[°C]		[g]	
ホール	ド機構なし – 図 1,	ステンレス	.鋼										

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.