

Posizionatori laterali • corpo elastico e puntale
22150.0218



Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

- Molla**
- Plastica
- Puntale**
- acciaio inox


Assemblaggio

Inumidire il corpo facilita l'installazione.
Vengono montati mediante inserimento a pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
 $l_0 = z/2 + w + x$,
 l_0 = interasse,
 y = altezza pezzo,
 w = lunghezza pezzo,
 x = misura di coordinate,
 s = corsa,
 z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x :
 y maggiore o uguale di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s$
oppure
 y minore di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$

Caratteristiche

Forza normale = corpo rosso

Disegno



* alcune dimensioni (vedi la tabella) hanno una forma di perno diversa

Caratteristiche

Dimensioni		Spinta F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimensioni		Corsa s [mm]	Foro di ricezione D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Codice
d ₁	d ₂		l ₁ -1	l ₂ ±0,5					
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]					
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla									
8	4	30	9	5,2	0,6	7,9	100	1,2	22150.0218

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₁ [mm]	 [g]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	8	47	22150.0841

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.