

プレッシャーピン・外周ネジ付 シール付 スティール・ピン

22150.0430



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。

材質

シール

- ・ CR

本体

- ・ スティール、亜鉛めっき

バネ

- ・ ステンレス鋼

ピン

- ・ スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

組立

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使用します。

取付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 下記参照

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径


寸法 x の計算式：（ $l_2 - d_2/2$ と同じ、もしくは背の高いワークの場合） $x = d_2/2 - s$

寸法 x の計算式：（ $l_2 - d_2/2$ より背の低いワークの場合） $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0.123]$

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

寸法図



発注情報


d ₁	l ₁ -2	寸法		d ₂	l ₂	ストローク s	二面幅	max.	[g]	製品番号
		バネ力 F max. ¹⁾ 約	[N]							
[mm]				[mm]		[mm]	[mm]	[°C]		
ピン: 鋼 / 軽荷重										
M12	11,5	40		6	10	1	10	110	4,7	22150.0430

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₁ [mm]	 [g]	製品番号
組付工具			
	M12	76	22150.0820

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。