

プレッシャーピン・外周ネジ付 シール付 スティール・ピン

22150.0490



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。

材質

- シール
 - ・ CR
- 本体
 - ・ スティール、亜鉛めっき
- バネ
 - ・ ステンレス鋼
- ピン
 - ・ POM、白

組立

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使用します。

取付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 下記参照

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径


寸法 x の計算式：（ $l_2 - d_2/2$ と同じ、もしくは背の高いワークの場合） $x = d_2/2 - s$

寸法 x の計算式：（ $l_2 - d_2/2$ より背の低いワークの場合） $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0.123]$

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

寸法図



発注情報

d ₁	寸法		バネ力 F max. ²⁾ 約	d ₂	l ₂	ストローク s	二面幅	x ¹⁾	max.		製品番号
	l ₁ -2										
[mm]			[N]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重											
M18 x 1,5	18		100	10	16	1,6	16	3,4	80	12	22150.0490


¹⁾ If the workpiece height (y) is less than l₂-d₂/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

²⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₁ [mm]		製品番号
		[g]	
組付工具			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。