# Tスロット用ナット・延長

# 23020.0140




## 製品説明

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する 箇所で使う場合に適しています。

#### 材質

・ 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染


#### 寸法図



#### 発注情報

T溝幅	寸法						I	製品番号
	d	а	е	I	h	k	_	
[mm]	[mm]						[g]	
14	M12	13,6	22	44	16	8	80	23020.0140

#### 応用例



### 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

