

Centraggi • con profilo arrotondato  
22630.0412



Descrizione prodotto

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce l'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando l'interferenza di spigoli vivi.

Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Centraggi, DIN 6321
- Centraggi, con filetto, dim. come DIN 6321


Disegno



Caratteristiche

|                                               |                      |                                  |                | Dimensioni     |                |                |   |   |     | Foro di ricezione<br>D <sub>1</sub><br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Codice     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>g6                          | d <sub>2</sub><br>n6 | d <sub>3</sub><br>-0,01<br>-0,05 | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | t | r | b   |                                                   |                                                                                              |            |
| [mm]                                          |                      |                                  |                |                |                |                |   |   |     |                                                   |                                                                                              |            |
| Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio |                      |                                  |                |                |                |                |   |   |     |                                                   |                                                                                              |            |
| 12                                            | 8                    | 12                               | M4             | 8              | 12             | 3              | 8 | 3 | 2,5 | 8                                                 | 8                                                                                            | 22630.0412 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.