

ボアクランプ・クランプボール付

23340.0270



製品説明

クランプによる圧痕が若干ワークに残っても良い場合に、センタリングとクランプ用として使用ください。繰り返し精度 $\pm 0.025\text{mm}$ で正確にセンタリングします。クランプ・ボールにより鋳肌面でも加工面でもしっかりとクランプします。この製品は高さが低く、大きな調整幅を持つことが特徴です。上方からも下方からも取り付けることができます。

材質

本体
・ 工具鋼、焼入れ、黒染

バネ

・ ステンレス鋼

クランプボール

・ ステンレス鋼1.4112、焼入れ、研磨

組立


上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅 WS_2 の部分を使って上側から締付けます

更なる情報

その他の製品

- ・ ボアクランプ, セグメント口金付
- ・ ボアクランプ, セグメント口金付、下側から操作
- ・ ボアクランプ, ボール付、下側から操作


寸法図



発注情報

寸法														ボール 口金数 n	スト ローク s	二面幅		締付力 F max.	締付 ト ルク max.	取付穴									製品番号
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	ボール直径	t	二面 幅 ₁			二面 幅 ₂	D ₁ H7			D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	L ₁ +0,±0,1				
[mm]																[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[mm]							
70,5	86,5	60	M12	5	46,1	28,3	23,7	10	63,1	17	16	15	6	9,2	10	12	10	141	60	5	12	M12	6,5	10	17	1312	23340.0270		

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。