

ボアクランプ・ボール付、下側から操作

23340.0338



製品説明

ワークの止め穴を使った、正確なセンタリングとクランプに使います。位置決め精度は ± 0.025 mmです。クランプ・ボールにより鋳肌面でも加工面でもしっかりとクランプします。この製品は背が低く、大きな調整幅を持つことが特徴です。上方からも下方からも取り付けることができます。

材質

- 本体
 - 工具鋼、焼入れ、黒染
- バネ
 - ステンレス鋼
- クランプボール
 - ステンレス鋼1.4112、焼入れ、研磨

組立

上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS₂の部分を使って上側から締付けます

取り扱い


下側から手動または自動で操作 (空圧または油圧で自動化が可能)。

更なる情報

その他の製品

- ボアクランプ, セグメント口金付
- ボアクランプ, クランプボール付
- ボアクランプ, セグメント口金付、下側から操作



寸法図



発注情報

寸法														ボール 口金数 n	スト ローク s [mm]	二面幅			締付力 F max. [kN]	締付 ト ルク max. [Nm]	取付穴		製品番号	
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄	d ₅ +0,3	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ -2	h ₅	h ₆ +1	h ₇ 約	l ₁ ±0,1			ボール直径	二面幅 ₁	二面幅 ₂			二面幅 ₃	DDDD		H ₁ H ₁
[mm]																[mm]					[mm]			[mm]
38,5	46,5	30	M12	M6	4	27,1	18	15,5	33	7,5	22,5	20	11	8	6	4,6	10	8	18	6,5	17	3041235269	23340.0338	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。