

## Rondelle sferiche / Rosette coniche • DIN 6319

23050.0060



### Descrizione prodotto

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

### Materiale

#### Rondella sferica

- Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

### Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.


Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Rondelle sferiche / Rosette coniche, come DIN 6319, acciaio inox
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni                                               |                |                |                |                                    |                | Per viti<br>d <sub>6</sub> |     | Carico solo statico <sup>1)</sup><br>max. | Coppia per<br>collegamenti a vite <sup>1) 2)</sup><br>max. |  | Codice <sup>3)</sup> |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| d <sub>1</sub>                                           | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>4</sub>                     | r <sub>1</sub> |                            |     |                                           |                                                            |                                                                                       |                      |
| H13                                                      |                |                |                | Con rosetta<br>conica forma D<br>~ |                |                            |     |                                           |                                                            |                                                                                       |                      |
| [mm]                                                     |                |                |                |                                    |                | [mm]                       |     | [kN]                                      | [Nm]                                                       | [g]                                                                                   |                      |
| Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1 |                |                |                |                                    |                |                            |     |                                           |                                                            |                                                                                       |                      |
| 62                                                       | 112            | 11             | 25             | 43.6                               | 86             | 60                         | M60 | 1122                                      | 12219                                                      | 990                                                                                   | 23050.0060           |

<sup>1)</sup> valore stimato

<sup>2)</sup> Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali precarichi. Coefficiente di attrito  $\mu_{\text{total}}$  0,14.

<sup>3)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

**Esempio di applicazione**



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.