

## Leve di serraggio piatte a ripresa piatte • acciaio inox

24441.0220



### Descrizione prodotto

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

### Materiale

#### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

#### Mozzo

- Acciaio inox 1.4305



#### Copertura

- Plastica, nero

### Funzionamento

**Tirando la leva** si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni                        |                |                |                |                |                |                |                |        |  |  | Codice |            |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | t min. | min.                                                                                  | max.                                                                                  |        |            |
| [mm]                              |                |                |                |                |                |                |                |        | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]    |            |
| con foro filettato – Fig. 1, nero |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |                                                                                       |        |            |
| 40                                | M12            | 23             | 42             | 4              | 4              | 56             | 145            | 22     | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 403    | 24441.0220 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.