Cerniere · pressofusione di zinco, con ritorno a molla
25163.0110

Descrizione prodotto

Le cerniere in pressofusione di zinco con ritorno a molla consentono di aprire o chiudere automaticamente le porte. La coppia del reset dipende dall'angolo di apertura della cerniera (fare riferimento al disegno). I test di durata hanno dimostrato che la coppia del reset non cambia nemmeno dopo 100.000 cicli.
Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.

Materiale

Corpo
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Molla
- Acciaio per molle

Copertura
- Plastica POM

Maggiori informazioni

Altri prodotti
- Piastre distanziali, per cerniere
- Piastre filettate, per cerniere

Disegno







fig. 1



fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni													Codice
b_1	l_1	b_2	b_3	d_1	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	max.			
[mm]										[°C]	[g]		
Chiusura con ritorno a molla – Fig. 1, Zinco pressofuso, nero													
60	**60**	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	149	25163.0110	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.